Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 7993.516

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 2.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

VX 7993.516 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Yhdysvaltain tehdasmääritelmien mukaisesti

Kaappi, ml. 200 mm jalusta ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 7993.516
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty
Väri	RAL 7035

© Rittal 2025

ominaisuudet

Toimitus	Kaapin runko Ovi/ovet Kattolevy Takaseinä Lukitus: 3 mm kaksoislehti Ilman asennuslevyä Jalusta, 200 mm korkea, sisältää: 4 jalustan kulmapalaa teräslevystä, suljettu peitelevy eteen 8660.02X, suljetut peitelevyt sivulle 8660.043, taaimmaiset jalustan peitelevyt jaettu vaakasuoraan, alemmassa peitelevyssä ylhäällä lovi, ylemmässä peitelevyssä alhaalla lovi kaapelin sisäänvientiä varten ja peittävä, korkeatiheyksinen ja itsestäänsammuva harjaslaippa 8660.09x Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta Ovet ylhäältä maadoitettu EMC-maadoituspunoksella 2412.316 kaapin runkoon uppomutterilla Komfort-kahva 8618.240 integroidulla E1-lukolla, toimitus ilman avainta (sis. irrallaan toimitukseen) 2 lattiakiinnityslevyä 8660.100 (sis. irrallaan toimitukseen) LED-järjestelmävalaisin, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ilman pistorasiaa, asennettu eteen ylös Teräslevyovi, umpinainen, 180° saranat oikealla Pohjalevyt, sinkitty, jaettu kolmeen osaan, aukotus kaapelin sisäänviennille ja peittävä harjaslaippa
Ovien määrä	1
Oven kätisyys vaihdettavissa	Joo
Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta	2 200 mm
Lukituksen rakenne	3-pistelukitusjärjestelmä VW E1 -suljenta
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	96
Bruttopaino	101

ominaisuudet

EAN	4028177960084