

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.518

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 24.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.518 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Yhdysvaltain tehdasmääritelmien mukaisesti

Kaappi, ml. 200 mm jalusta ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 7993.518
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty
Väri	RAL 7035

ominaisuudet

Toimitus	Kaapin runko Ovi/ovet Kattolevy Takaseinä Lukitus: 3 mm kaksoislehti Ilman asennuslevyä Jalusta, 200 mm korkea, koostuu neljästä kulmakappaleesta, umpinaisista peitelevyistä 8660.02X edessä ja takana, umpinaisista peitelevyistä 8660.043 sivuilla Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta Ovet ylhäältä maadoitettu EMC-maadoituspunoksella 2412.316 kaapin runkoon uppomutterilla Komfort-kahva 8618.240 integroidulla E1-lukolla, toimitus ilman avainta (sis. irrallaan toimitukseen) 2 lattiakiinnityslevyä 8660.100 (sis. irrallaan toimitukseen) LED-järjestelmävalaisin, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ilman pistorasiaa, asennettu eteen ylös Teräslevyovi, umpinainen, 180° saranat oikealla Pohjalevyt, sinkitty, jaettu kolmeen osaan, aukotus kaapelin sisäänviennille ja peittävä harjaslaippa
Ovien määrä	2
Pohjamateriaali	Teräslevy
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta	2 200 mm
Lukituksen rakenne	3-pistelukitusjärjestelmä VW E1 -suljenta
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	121.1
Bruttopaino	132.6
EAN	4028177960060