

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.810

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.810 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Erittelyn mukaan

Kaappi, ml. 200 mm jalusta ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluetteloiden mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 7993.810
Tuotekuvaus	Symmetrinen, tukeva runkoprofiilirakenne, rungon rei'itys 25 mm jaolla yhtenäinen sekä vaaka- ja pystyprofiileissa. Profiilit kahdella asennustasolla säästävät tilaa sisäasennuksille, saman kiskon voi asentaa pystysuoriin ja vaakasuoriin kaappiprofiileihin, asennustasoihin pääsee ulkopuolelta käsiksi. Tukeva kiinnitys pohjaan integroidun pohjavahvikkeen ansiosta. Yksinkertainen ja tukeva rivitys kaikille puolille vähillä osilla. 3-osaiset pohjalevyt, irrotettavissa ja vaihdettavissa. Pohjalevyn kiinnitys automaattisella potentiaalintasauksella. Ovet tiivistetty PU-tiivisteellä ja varustettu tankolukolla.
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Jalustaelementit: teräslevy
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty
Väri	Kaappirunko, katto, takaseinä, ovi/ovet: RAL 7035 Jalusta: RAL 9005

ominaisuudet

Toimitus	<p>Kaapin runko Ovi/ovet Kattolevy Takaseinä Lukitus: 3 mm kaksoislehti Ilman asennuslevyä Jalusta, 200 mm korkea, koostuu neljästä kulmakappaleesta, umpinaisista peitelevyistä 8660.02X edessä ja takana, umpinaisista peitelevyistä 8660.043 sivuilla Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta Ovet ylhäältä maadoitettu EMC-maadoituspunoksella 2412.316 kaapin runkoon uppomutterilla Komfort-kahva 8618.240 integroidulla E1-lukolla, toimitus ilman avainta (sis. irrallaan toimitukseen) 2 lattiakiinnityslevyä 8660.100 (sis. irrallaan toimitukseen) LED-järjestelmävalaisin, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ilman pistorasiaa, asennettu eteen ylös Teräslevyovet, epäsymmetrisesti jaettu, lukko-ovi vasemmalla 600 mm, sivuovi oikealla 400 mm, 180° saranat Pohjalevyt, sinkitty, jaettu kolmeen osaan, aukotus kaapelin sisäänviennille ja peittävä harjaslaippa</p>
Ovien määrä	2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 05
Ohje	Lain BV 1.09 § 1.1.2 mukaan kaikki koneisiin asennetut lukot toimitetaan ilman avainta. Toimittajan omaan tarpeeseen tarvittavia sylinteriavaimia tilausnumerolla 2532.002 voidaan tilata erikseen.
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta	2 200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	122 kg
Bruttopaino	132,2 kg
Tullitariffinimike	94032080

ominaisuudet

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------