

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.916

# Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 23.7.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.916 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Daimler Integra -standardi

Daimler Integra -kytkentäkaappi, jossa takaosassa ovi tai paikalleen nostettava sivuseinä, ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 7993.916
Rakenne	Varustettu takaovella
Tuotekuvaus	Symmetrinen, tukeva runkoprofiilirakenne, rungon rei'itys 25 mm jaolla yhtenäinen sekä vaaka- ja pystyprofiileissa. Profiilit kahdella asennustasolla säästävät tilaa sisäasennuksille, saman kiskon voi asentaa pystysuoriin ja vaakasuoriin kaappiprofiileihin, asennustasoihin pääsee ulkopuolelta käsiksi. Tukeva kiinnitys pohjaan integroidun pohjavahvikkeen ansiosta. Yksinkertainen ja tukeva rivitys kaikille puolille vähillä osilla. 3-osaiset pohjalevyt, irrotettavissa ja vaihdettavissa. Ovet tiivistetty PU-tiivisteellä ja varustettu tankolukolla. Maavara ovesta lattiaan 25 mm.
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty Ovikehys, sinkitty
Väri	RAL 7035

# ominaisuudet

---

Toimitus	Kaapin runko Ovi/ovet Kattolevy ruuvattu kiinni neljällä nostosilmukalla 2568.000 Pohjalevyt Ilman asennuslevyä Etuovi ovikehyksellä, 180° saranoilla 8618.330 ja kaksoislehtilukolla 8618.306 Takaovi ovikehyksellä, 130° saranoilla ja kaksoislehtilukolla 8618.306 Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 500 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Ovien määrä	1
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	79.4
Bruttopaino	80.8

---