


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 7994.349 Jalusta, avoin

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 7994.349 - Jalusta, avoin Mercedes-Benz Integra Standard

HVO-ohjauskoteloiden liikkumaton tai pyörivä kiinnitys.

## ominaisuudet

Tilausnro	CP 7994.349
Rakenne	kierrettävä
Tuotekuvaus	Alusta ohjauskoteloiden kiinteään tai pyörivään kiinnitykseen.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	<p>Pystyputken profiili 86 x 73 mm, hitsattu pystysuoraan tukilevyn päälle</p> <p>Pystyputki takana, pystysuora aukko koko korkeudelta kaapelien kiinnitykseen, lukitaan peiteprofiililla nro 30007784 (Fa. K-Profile)</p> <p>Pystyputken taakse pystysuoraan aukkoon on hitsattu kiinni kulma vedenpoistokiskoa varten, etäisyys tukilevyn yläreunasta kulman alareunaan: 243,5 mm</p> <p>Maadoituspultit M8 x 20 mm on hitsattu kiinni pystysuoran aukon alemmalle alueelle, etäisyys tukilevyn yläreunasta maadoituspulttien keskiosaan: 40,0 mm</p> <p>Maadoituspultit M5 x 15 mm on hitsattu kiinni pystysuoran aukon ylemmälle alueelle, etäisyys päätylevyn alareunasta maadoituspulttien keskiosaan: 60,0 mm</p> <p>Molemmat maadoitustapit on merkitty maadoitustarralla</p>
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1 144 mm
Mitat	Korkeus: 1.213 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

---

Tullitariffinimike

73269098