


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7994.350 Jalusta, avoin

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.350 - Jalusta, avoin Mercedes-Benz Integra Standard

HVO-ohjauskoteloiden liikkumaton tai pyörivä kiinnitys.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 7994.350
Rakenne	kiinteä
Tuotekuvaus	Alusta ohjauskoteloiden kiinteään tai pyörivään kiinnitykseen.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Pystyputken profiili 86 x 73 mm, hitsattu pystysuoraan tukilevyn päälle Pystyputki takana, pystysuora aukko koko korkeudelta kaapelien kiinnitykseen, lukitaan peiteprofiililla nro 30007784 (Fa. K-Profile) Pystyputken taakse pystysuoraan aukkoon on hitsattu kiinni kulma vedenpoistokiskoa varten, etäisyys tukilevyn yläreunasta kulman alareunaan: 243,5 mm Maadoituspultit M8 x 20 mm on hitsattu kiinni pystysuoran aukon alemmalle alueelle, etäisyys tukilevyn yläreunasta maadoituspulttien keskiosaan: 40,0 mm Maadoituspultit M5 x 15 mm on hitsattu kiinni pystysuoran aukon ylemmälle alueelle, etäisyys päätylevyn alareunasta maadoituspulttien keskiosaan: 60,0 mm Molemmat maadoitustapit on merkitty maadoitustarralla
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1 169 mm
Mitat	Korkeus: 1.213 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	24
Bruttopaino	24.5
Tullitariffinimike	73269098