


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.107

RiMatrix S

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.107 - RiMatrix S Standardihuone

Standardoitu konesali rakennetaan valmistelemissi tiloihin lämmin- tai kylmäkäytävätilaan.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7998.107
Tuotekuvaus	Standardoitu konesali rakennetaan valmistelemissi tiloihin lämmin- tai kylmäkäytävätilaan.
Hyödyt	Energiatehokkuuden parannus Käytävä mahdollistaa kylmän ja kuuman ilman erottamisen.
Toimitus	Neuvonta ja ROI-laskelma Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin Käyttöönotto ja vastaanotto Dokumentointi, koulutus, perehdytys Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset Räätälöity käytävä
Sisäsyvyys	7 000 mm
Sisäkorkeus	2 722 mm
Sisäleveys	4 774 mm
Ilmastointi (ZUCS)	120 kW + 20 kW n+2 redundant
Pienjännitejakeluiden määrä	2
PDU Basic -mallin lukumäärä	28
Serverracks (600x2000x1200mm)	12
Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)	2

ominaisuudet

Design burglar protection	Joo
Kostutus- ja kosteudenpoistolaite	valinnainen
Sammutusjärjestelmä	valinnainen
Design UPS	2 x (60 kW + 20 kW) n+1 redundant
Versio	Double 6
Mitat	Leveys: 4.839 mm Korkeus: 2.750 mm Syvyys: 7.070 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	RiMatrix S Standard Room D6