

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.206

RiMatrix S

Osavaltio: 13.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.206 - RiMatrix S Standardikontti

Standardoitu konesali toteutetaan konttiratkaisuna, ja sen voi sijoittaa myös ulkotiloihin vanhan teräspeltirakenteen ansiosta.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7998.206
Tuotekuvaus	Standardoitu konesali toteutetaan konttiratkaisuna, ja sen voi sijoittaa myös ulkotiloihin vanhan teräspeltirakenteen ansiosta.
Toimitus	Vankka teräslevykontti vahvistetulla kehysrakenteella optimaalisen painonjakautuman takaamiseksi Koteloitu sisäseinärakenne termisillä eristemateriaaleilla Neuvonta ja ROI-laskelma Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin Dokumentointi, koulutus, perehdytys Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset
Sisäsyvyys	7 000 mm
Sisäkorkeus	2 700 mm
Sisäleveys	2 750 mm
Ilmastointi (ZUCS)	60 kW + 10 kW n+1 redundant
Pienjännitejakeluiden määrä	1
PDU Basic -mallin lukumäärä	14
Serverracks (600x2000x1200mm)	6
Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)	1

ominaisuudet

Suojausominaisuudet	Ilkivallalta suojattu sisäosa kestävyysluokkaa II DIN EN 1631:n mukaisesti EMC-perussuojaus Pöly- ja vesitiiviys IP 55 IEC60 529:n mukaisesti
Design burglar protection	Joo
Kostutus- ja kosteudenpoistolaite	valinnainen
Sammutusjärjestelmä	valinnainen
Design UPS	60 kW + 20 kW n+1 redundant
Versio	Single 6
Mitat	Leveys: 3.000 mm Korkeus: 3.000 mm Syvyys: 7.250 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	85371098
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	RiMatrix S Standard Container S6