


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009 Micro Data Center

Osavaltio: 5.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Micro Data Center Taso E

MDC Level E:n on konesali pienoiskoossa. Moduulirakenteen ansiosta se voidaan tarvittaessa siirtää myös uuteen asennuskohteeseen.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7999.009
Tuotekuvaus	Micro Data Center Level E (MDC Level E) on modulaarisesti rakennettu turvakaappi, jossa on käyttäjän ovi edessä ja huolto-ovi takana. MDC Level E:ssä on vakiona kaapeliläpivienti jokaiseen sivuelementtiin, ja se on saatavana eri kokoisina.
Hyödyt	Voidaan asentaa vaikeapääsyisiin paikkoihin Laajennettavissa. Valmius erilaisia IT-jäähdytysratkaisuja varten Investoinnin suoja purettavuuden ja uudelleen asennettavuuden ansiosta
Käyttöalueet	Tehokas suojaus IT:n fyysisiä uhkia vastaan Tarpeenmukaiset varustekomponentit täydentävät turvakaapin kompaktiksi konesaliksi.
Materiaali	Teräslevy, pinnoitettu
Väri	Kotelo: RAL 7035 Huolto-ovi: RAL 7035 Käyttöovi: RAL 7035
Toimitus	Turvakaappi käyttö- ja huolto-ovella Kaapelien sisäänvienti molemmissa sivuelementeissä Molemmissa ovissa avainlukko

ominaisuudet

Vaihtoehdot	Erilaiset lukkovaihtoehdot Erilaiset kaapeliläpivientijärjestelmät Kaapelien sisäänvienti ylä- tai alaelementissä Kaksiosaiset ovet Valinnainen ovien kätsisyys Tukirunko Alarakenne palosuojauksella
Ohje	Testaukset on suoritettu järjestelmätesteinä, ja niistä on annettu testitodistukset. Projektisuunnittelu kysyttäessä
Suojausominaisuudet	Safe on testattu järjestelmänä Single Safe on testattu järjestelmänä, jossa on yksi yksiosainen ja yksi kaksiosainen ovi ja mekaaninen lukko. Palonkestävyysluokka F 90 standardin DIN 4102 osan 2 mukaisesti ja EI 90 standardin EN 1363-1 ja EN 13501-2 mukaisesti, raja-arvojen $\Delta T < 50$ K noudattaminen, suhteellinen ilmankosteus < 85 % 30 minuutin ajan Savusuojaus DIN 18095-2:n mukaisesti 1991-03 Murtovarmuus RC 2 murtotyökaluilla, kuten DIN EN 1630:2011-09 Murtovarmuus RC 3 murtotyökaluilla, kuten DIN EN 1630:2011-09 (rajoitetut konfigurointimahdollisuudet)
Sisämitat	Asennuskorkeus komponenteille: 47 U
Vakiovarusteena suojaus seuraavia vastaan	Tuli Sammutusvesi Syövyttävät kaasut Ilkivalta Asiaton käsittely Pöly Varkaus/murto
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Kotelointiluokka	IP 54 – IP 56 (kokoonpanosta riippuen)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	700 kg
Bruttopaino	750 kg
Tullitariffinimike	83030040

ominaisuudet

ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) on modulaarisesti rakennettu kassakaappi, jossa on käyttäjän ovi edessä ja huolto-ovi takana. MDC Level E:ssä on vakiona kaapeliläpivienti jokaiseen sivuelementtiin.