


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.710 Säätöjalka

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.710 - Säätöjalka VX-jalustajärjestelmälle

Jälkikäteen tapahtuvaan lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, maks. 15 mm.
Asennetaan jalustan kulmapalan läpi.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8100.710
Tuotekuvaus	Jälkikäteen tapahtuvaan lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, maks. 15 mm. Asennetaan jalustan kulmapalan läpi. Säätö 19 mm:n kiintoavaimella.
Hyödyt	Ovien linjaus voidaan korjata lattian epätasaisuudesta huolimatta. Asennus koottuun kaappiin, toisin sanoen tasausta ei tarvitse suunnitella etukäteen.
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus	Suurin sallittu kuorma: 2500 N kullekin tasauselementille
Ohje	VX sokkelijärjestelmä käytettävissä VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP kanssa Lattian kantavuus on varmistettava
Mitat	Korkeus: 100 mm
Paino/VE	0,74 kg
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,68 kg
Bruttopaino	0,74 kg
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX-säätöjalka jalustalle,K:100mm