

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.780

Säätöjalat

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.780 - Säätöjalat VX, TS-, VX SE-kaappeihin, ruostumatonta terästä

Asennus suoraan kaapin runkoprofiiliin. Sopii asennettavaksi myös VX-jalustajärjestelmään. Asennettaessa VX-jalustajärjestelmään tarvitaan jalusta-adapteria.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8100.780
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Ohje	Asennettaessa VX-jalustaan tarvitaan jalusta-adapteria
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden	3 000 N
Mitat	Kierre: M12
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE PC Jalustajärjestelmä VX
Säätöalue	30 - 110 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,8 kg
Bruttopaino	0,862 kg
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX säätöjalka, 30-110 mm, M12, RST (AISI304), 4 kpl