


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8108.760 EMC-sivuseinät

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8108.760 - EMC-sivuseinät VX-kaappeihin

Automaattinen potentiaalintasaus kiinnitysosien avulla sekä korkea EMC-suojaus erityisen EMC-tiivisteiden avulla.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8108.760
Tuotekuvaus	Automaattinen potentiaalintasaus kiinnitysosien avulla sekä korkea EMC-suojaus erityisen EMC-tiivisteiden avulla.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	magnesium-sinkkipinnoite Ulkopinta pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Sopii:	Kaappityyppi: VX Korkeus: = 2.000 mm Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	37,8 kg
Bruttopaino	38,8 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27189264
Tuotekuvaus	VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm