

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8206.500

## Rivitysjärjestelmät TS 8

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8206.500 - Rivitysjärjestelmät TS 8

Teräslevystä tehdyn TS 8 -rivitysjärjestelmän profiili on symmetrinen niin leveyden kuin syvyydenkin osalta. Tämän ansiosta tilaa säästyy ja sisärakenne on yksinkertaisempi. Tämä takaa myös rivitettävyyden joka puolelta. Lisäksi kaikkien paneelien integroitu, automaattinen potentiaalintasaus ja kolminkertainen pintakäsittely takaavat ihanteellisen turvallisuuden.



## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausno       | TS 8206.500   |
| Materiaali     | Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm<br>Katto: Teräslevy, 1,5 mm<br>Ovi: Teräslevy, 2,0 mm<br>Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm<br>Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm<br>Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty  |
| Väri           | RAL 7035  |

# ominaisuudet

|  |  |
|--|--|
| Toimitus                               | Kaapin runko<br>Ovi/ovet<br>Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle<br>Kattolevy<br>Takaseinä<br>4 nostosilmukkaa<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti<br>Pohjalevyt<br>Asennuslevy<br>2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm<br>2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyyssuuntaan |
| Mitat                                  | Leveys: 1.200 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 600 mm  |
| Asennuslevyn mitat (L x K)             | 1.099 mm x 1.896 mm  |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55  |
| Kotelointiluokka NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating UL 50E:n mukaan            | Type 1<br>Tyyppi 12  |
| IK-koodi                               | IK09   |
| Ovien määrä                            | 2  |
| 2 supportstrips in depth               | Joo  |
| Pohjamateriaali                        | Teräslevy  |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl  |
| Nettopaino                             | 184,87 kg  |
| Bruttopaino                            | 194,6 kg   |
| Tullitariffinimike                     | 94032080   |
| ETIM 9                                 | EC000261   |
| ECLASS 8.0                             | 27180101   |
| Tuotekuvaus                            | Kaappi 1200x2000x600   |

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Sertifikaatit

Pintakäsittely

---

Selitykset

Valmistajan vakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK