

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.680

Rivitysjärjestelmät TS 8

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.680 - Rivitysjärjestelmät TS 8 IP 66/NEMA 4X

TS 8 -rivitysjärjestelmät ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), sis. Asennuslevy.
Kotelointiluokan IP 66, NEMA 4X täyttävä.

ominaisuudet

Tilausnro	TS 8450.680
Materiaali	Kaappirunko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Katto: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu Pohja: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kaapin runko ja pohjalevyt: paljas Ovi, katto ja takaseinä: Ulkopinta harjattu, karkeus 400 Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Kaapin runko Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Katto Pohja, umpinainen Takaseinä Asennuslevy 4 nostosilmukkaa Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm Lisävarustesarja sivuseinille IP 66:n varusteluun 2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyyssuuntaan
Ovien määrä	1
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66

ominaisuudet

Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 NEMA 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
IK-koodi	IK09
Ohje	Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 1.896 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	121,1 kg
Bruttopaino	128,9 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	TS 800x2000x600 RST NEMA 4x, IP 66

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas C-UL DNV-GL
------------	----------------------------------

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK