


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.450 Korotusjalka

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.450 - Korotusjalca VX-, TS-, VX SE-, TP-, PC-, IW-kaappeihin, Blue e+ -nestejäähdyttimeen

Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8601.450
Tuotekuvaus	Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle. Takaosa voidaan syvempiä kaappeja varten vetää ulos ja kiinnittää sitten uudelleen. Asennusaukot edessä ja takana lattiaan ja kaappiin kiinnittämistä varten. Pyörät ja säätöjalat voidaan kiinnittää hitsattuihin M12-muttereihin.
Hyödyt	Parantaa kaapin vakautta. Asennus kaapin syvyysuuntaan
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7015
Toimitus	1 poikkipalkki, vasemmalle 1 poikkipalkki, oikealle
Asennusmahdollisuudet	Asennusaukot sivulla edessä ja takana alustaan ja kaappiin kiinnittämistä varten Blue e+ -nestejäähdyttimessä poikkipalkkia voi käyttää sokkelina
Ohje	Huomioi riittävä vakaus ja kaatumiselta suojaaminen!
Mitat	Korkeus: 70 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP PC IW Syvyys: = 400 mm = 500 mm
Sopii syvyyksille	400 mm 500 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	7,483 kg
Bruttopaino	7,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	TS korotusjalka, kaappisyvyydelle 400 ja 500mm