

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.860 Maanjäristysjalusta

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.860 - Maanjäristysjalusta VX- ja TS-kaappeihin

Kytkinkaapin tukevaan alustakiinnitykseen maanjäristysrakenteella. Ulkoinen metrinen kierre M10 tukevaan alustakiinnitykseen ulkopuolelta.



ominaisuudet

Tilausno	TS 8601.860
Tuotekuvaus	Kytkinkaapin tukevaan alustakiinnitykseen maanjäristysrakenteella. Ulkoinen metrinen kierre M10 tukevaan alustakiinnitykseen ulkopuolelta.
Materiaali	Kulmakappaleet: teräslevy, 5 mm Peitelevyt: teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7022
Toimitus	Jalusta asennettu kokonaan 4 kulmakappaletta 2 syvyysuuntaista peitelevyä 2 peitelevyä eteen/taakse Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Täyttää Telcordia GR-63-Core maanjäristysvyöhykkeen 4 vaatimukset yhdessä Komfort-kahvan ja maanjäristyssarjan kanssa.
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 800 mm Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	15,06 kg
Bruttopaino	15,87 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	60,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	TS jalusta, maanjäristysluokituksella Telcordia Zone 4, 800x100x600 mm LxKxS