

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8602.060

Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8602.060 - Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm jalustaelementeille eteen ja taakse

Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.

ominaisuudet

Tilausnro	TS 8602.060
Tuotekuvaus	Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7022
Toimitus	2 jalustalevyä Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS: = 600 mm Kaappityyppi: SE Kaappityyppi: CM Kaappityyppi: TP Kaappityyppi: PC Kaappityyppi: IW Kaappityyppi: TS IT
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,186 kg
Bruttopaino	3,385 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27182003

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Jalustan sivut 200x600 RAL7022