

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8602.100

**Jalustaelementit eteen ja taakse,
200 mm**

Osavaltio: 4.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8602.100 - Jalustaelementit eteen ja taakse, 200 mm

Teräslevy TS-, TS IT-, SE-, CM-, TP-, PC-, IW-, TE-kaapeille

Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta. 200 mm korkeiden jalustaelementtien toinen peitelevy on jaettu kahteen osaan kaapelien sisäänvientiä varten.

ominaisuudet

Tilausnro	TS 8602.100
Rakenne	kiinni
Tuotekuvaus	Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta. 200 mm korkeiden jalustaelementtien toinen peitelevy on jaettu kahteen osaan kaapelien sisäänvientiä varten.
Materiaali	Jalustaelementit: teräslevy Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7022 Peitetulpat: RAL 9005
Toimitus	2 jalustaelementtiä 4 peitetulppaa Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS: = 1.100 mm Kaappityyppi: SE Kaappityyppi: CM Kaappityyppi: TP Kaappityyppi: PC Kaappityyppi: IW Kaappityyppi: TS IT
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	10.148

ominaisuudet

Bruttopaino	10.682
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177387331
ECLASS 8.0	27182003