

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8604.450

## Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8604.450 - Rivikaappijärjestelmä VX25 C4-H

VX25-kaappien toimitukseen sisältyy hitsattu kaappirunko, etuovi, takaseinä, kattolevy, kaapelinläpivientilevyt ja asennuslevy. Pintakäsittely täyttää DIN EN ISO 12944 mukaisen C4-H rasitusluokan vaatimukset ja kaapit soveltuvat sellaisenaan täydellisesti sisätiloihin, joissa edellä mainitun standardin vaatimus on C4-H tai matalampi. Tärkeää: Huomioi tuotteen ominaisuudet sekä asennusta ja huoltoa koskevat huomautukset tuotekuvauksessa.



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8604.450
Rakenne	Pintakäsittely DIN EN ISO 12944:n mukaan
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kaapin runko: Sinkki-magnesium pinnoitus ja pulverimaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri	RAL 7035

# ominaisuudet

Toimitus	Kaapin runko Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Kattolevy Takaseinä Pohjalevyt Asennuslevy 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	499 mm x 1.896 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
IK-koodi	IK10
Ovien määrä	1
Ohje	Asennus ja huolto: DIN EN ISO 12944 standardi koskee teräsrakenteiden (esim. konttien ja siltojen) korroosiosuojausta, joten se soveltuu ohutlevystä valmistettuihin kytkentäkaappeihin vain välillisesti. Rittalin C4-H-luokitelujen kaappien pintakäsittely on kuitenkin testattu tämän standardin vaatimusten mukaan ja se täyttää kaikki standardin vaatimukset 720 tunnin suolasuihkusumutestin osalta. Näissä teräslevystä valmistetuissa kaapeissa voi siitakin huolimatta esiintyä korroosiota. Jos kaappi asennetaan ympäristöön, jossa on korroosioriski, käyttäjän on huolehdittava säännöllisestä huollosta ja mahdollisten maalivaurioiden nopeasta korjaamisesta. Käyttäjän on sovelluksen mukaan ehkä ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimenpiteisiin asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, esimerkiksi UV-säteilyn, suojaamiseksi.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	93,4 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	95,4 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX-rivitysjärjestelmä C4-H, LxKxS: 600x2000x400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, yksi ovi edessä

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus