

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.605 Laiteovi

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.605 - Laiteovi TS, TS IT, VX SE

Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.



## ominaisuudet

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tilausnro            | TS 8610.605  |
| Tuotekuvaus          | Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.  |
| Materiaali           | Kehys: painevalettu alumiiniprofiili<br>Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki<br>Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm |
| Pintakäsittely       | Pulverimaalattu  |
| Väri                 | Kehys: RAL 7035<br>Kulmakappaleet: RAL 7035<br>Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 9005                       |
| Toimitus             | Laiteoven kehys turvalasilla<br>Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä<br>180° saranat (4 kpl)                          |
| Näkyvä pinta         | Laiteikkunan leveys: 460 mm<br>Laiteikkunan korkeus: 1.840 mm  |
| Laiteikkunan korkeus | 1 840 mm   |
| Asennusohje          | Asennettaessa takaseinään tarvitaan lukko-osia   |

# ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529  
mukaan

IP 55

---

Sopii:

Kaappityyppi: TS  
TS IT  
VX SE  
Leveys: = 600 mm  
Korkeus: = 2.000 mm

---

Pakkausyksikkö

1 kpl

---

Nettopaino

10,5 kg

---

Bruttopaino

12,5 kg

---

Tullitariffinimike

76101000

---

ETIM 9

EC000747

---

ECLASS 8.0

27182204

---

Tuotekuvaus

Laiteovi alum.kehys 600x2000