

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625 Laiteovi

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.625 - Laiteovi TS, TS IT, VX SE

Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8610.625
Tuotekuvaus	Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofiili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Kehys: RAL 7035 Kulmakappaleet: RAL 7035 Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 9005
Toimitus	Laiteoven kehys turvalasilla Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat (4 kpl)
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 460 mm Laiteikkunan korkeus: 2.040 mm
Laiteikkunan korkeus	2 040 mm
Asennusohje	Asennettaessa takaseinään tarvitaan lukko-osia

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529
mukaan

IP 55

Sopii:

Kaappityyppi: TS

TS IT

VX SE

Leveys: = 600 mm

Korkeus: = 2.200 mm

Pakkausyksikkö

1 kpl

Nettopaino

15,7 kg

Bruttopaino

16,2 kg

Tullitariffinimike

76101000

ETIM 9

EC000747

ECLASS 8.0

27182204

Tuotekuvaus

Laiteovi alum.kehys 600x2200