

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.680

## Laiteovi

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.680 - Laiteovi TS8:lle

Laiteovi, TS 8, korvaa teräslevyoven tai takaseinän.



## ominaisuudet

Tilausnro	TS 8610.680
Tuotekuvaus	Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035 Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 7015
Toimitus	Laiteoven kehys turvalasilla Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat (4 kpl) Näkyvä pinta: B – 140 mm, H – 160 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 460 mm Laiteikkunan korkeus: 1.640 mm
Laiteikkunan korkeus	1 640 mm

# ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529  
mukaan

IP 55

---

Sopii:

Kaappityyppi: DK-TS

TS 8

SE

Leveys: = 600 mm

Korkeus: = 1.800 mm

---

Pakkausyksikkö

1 kpl

---

Nettopaino

11,97 kg

---

Bruttopaino

12,6 kg

---

Tullitariffinimike

76101000

---

ECLASS 8.0

27182204