

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.685 Laiteovi

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.685 - Laiteovi TS, TS IT, VX SE

Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.



## ominaisuudet

Tilausnro	TS 8610.685
Tuotekuvaus	Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofiili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Kehys: RAL 7035 Kulmakappaleet: RAL 7035 Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 9005
Toimitus	Laiteoven kehys turvalasilla Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat (4 kpl)
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 460 mm Laiteikkunan korkeus: 1.640 mm
Laiteikkunan korkeus	1 640 mm
Asennusohje	Asennettaessa takaseinään tarvitaan lukko-osia

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT VX SE Leveys: = 600 mm Korkeus: = 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12,9 kg
Bruttopaino	13,4 kg
Tullitariffinimike	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Laiteovi alum.kehys 600x1800