

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.800

Laiteovi

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.800 - Laiteovi TS8:lle

Laiteovi, TS 8, korvaa teräslevyoven tai takaseinän.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8610.800
Tuotekuvaus	Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035 Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 7015
Toimitus	Laiteoven kehys turvalasilla Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat (4 kpl) Näkyvä pinta: B – 140 mm, H – 160 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 640 mm Laiteikkunan korkeus: 1.840 mm
Laiteikkunan korkeus	1 840 mm

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: DK-TS TS 8 SE Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	33,25 kg
Bruttopaino	35 kg
Tullitariffinimike	76101000
ECLASS 8.0	27182204
