

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.885 Laiteovi

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.885 - Laiteovi TS, TS IT, VX SE

Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.



## ominaisuudet

Tilausnro	TS 8610.885
Tuotekuvaus	Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofiili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Kehys: RAL 7035 Kulmakappaleet: RAL 7035 Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 9005
Toimitus	Laiteoven kehys turvalasilla Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat (4 kpl)
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 660 mm Laiteikkunan korkeus: 1.640 mm
Laiteikkunan korkeus	1 640 mm
Asennusohje	Asennettaessa takaseinään tarvitaan lukko-osia

# ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529  
mukaan

IP 55

---

Sopii:

Kaappityyppi: TS  
TS IT  
VX SE  
Leveys: = 800 mm  
Korkeus: = 1.800 mm

---

Pakkausyksikkö

1 kpl

---

Nettopaino

14,77 kg

---

Bruttopaino

15,6 kg

---

Tullitariffinimike

76101000

---

ETIM 9

EC000747

---

ECLASS 8.0

27182204

---

Tuotekuvaus

Laiteovi alum.kehys 800x1800