

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.020 Komfort-kahva

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.020 - Komfort-kahva TS-, TS IT-, VX-, SE-, PC-, IW-kaappeihin

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8611.020
Rakenne	lukkopesille
Tuotekuvaus	Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Asennusohje	Asennukseen TS-, VX SE -laiteoveen, PC:n alapuoliseen oveen, IW-design-oveen tarvitaan kahva-adapteri
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu G-mallin lukkopesille tai varmuuslukko- ja painonappipesille, joiden pituus on enintään 26,5 mm

ominaisuudet

Sopii kotelotyypille	TS TS IT VX SE PC-kaappi IW TS 8 ruostumatonta terästä SE ruostumatonta terästä EL 3-osainen 18–21 U Seinäkotelo AX, 3-osainen
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,528 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	TS komfort-kahva, TS, TS IT, SE, PC, IW, lukkopesille, RAL 7035
