

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.070 Komfort-kahva

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.070 - Komfort-kahva TS-, TS IT-, VX-, SE-, PC-, IW-kaappeihin

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.



ominaisuudet

Tilausno	TS 8611.070
Rakenne	puoliprofiilisynterille
Tuotokuvaus	Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Asennusohje	Asennukseen TS-, VX SE -laiteoveen, PC:n alapuoliseen oveen, IW-design-oveen tarvitaan kahva-adapteri
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu puoliprofiilisynterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm

ominaisuudet

Sopii kotelotyypille	TS TS IT VX SE PC-kaappi IW TS 8 ruostumatonta terästä SE ruostumatonta terästä EL 3-osainen 18–21 U Seinäkotelo AX, 3-osainen
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,53 kg
Bruttopaino	0,58 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	Komfortkahva RAL 7035 lukkopes
