

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.030

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Osavaltio: 29.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.030 - TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Yleiselle runkorakenteelle tai osa-asennukselle. Kohdistetaan yksinkertaisesti rei'itykseen ja kiinnitetään.



ominaisuudet

Tilausno	TS 8612.030
Rakenne	Sisempään asennustasoon ja asennettavaksi oviin
Tuotokuvaus	Yleiseen rungon varusteluun tai osa-asennukseen. Ripustetaan rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Pituus	290 mm
Sopii ovileveyksille	400 mm
Asennusmahdollisuudet	Pystysuoraan TS, VX SE-kaappiprofiiliin, sisempään asennustasoon, korkeus säädettävissä VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyysuunnassa TP:ssä kiskojen avulla sisäasennukseen: leveys, sisemmille asennustasoille Asennussarjana laitehyllyille TS-, VX SE -kaapeissa, helppo ripustaa ja kiinnittää
Asennusohje	Asennettaessa TP-kaappiin kiskoja tarvitaan sisäasennukseen

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX SE TP PC IW leveys/syvyys: 300 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	TS kisko, 17x73 mm, sisempitaso, leveydelle ja syvyydelle 300 mm, 4 kpl