

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.760

TS-asennuskisko 25 x 38 mm

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.760 - TS-asennuskisko 25 x 38 mm

Raskaille rakenteille, kiinnitysporauksilla. Asennusvaihtoehdot kaapin pystyprofiiliin.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8612.760
Tuotekuvaus	Raskaille rakenteille, kiinnitysporauksilla.
Materiaali	Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet	Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin Joka puolella 9 mm pyöreät 25 mm:n välein Asennus: kannatinkiskot, järjestelmäkiskot, C-profiilikiskot 30/15, kaapelien vedonpoistokiskot (kulmaprofiili), omat asennukset.
Ohje	Rasterimutterin kanssa erityisen sopiva dynaamisiin liitoksiin.
Sopii:	leveys/syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,648 kg
Bruttopaino	1,96 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS-asennuskisko 600mm 2kpl