

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

TS-asennuskisko 25 x 38 mm

Osavaltio: 26.11.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - TS-asennuskisko 25 x 38 mm

Raskaille rakenteille, kiinnitysporauksilla. Asennusvaihtoehdot kaapin pystyprofiliin.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8612.780
Tuotekuvaus	Raskaille rakenteille, kiinnitysporauksilla.
Materiaali	Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet	Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin Joka puolella 9 mm pyöreät 25 mm:n välein Asennus: kannatinkiskot, järjestelmäkiskot, C-profiilikiskot 30/15, kaapelien vedonpoistokiskot (kulmaprofiili), omat asennukset.
Ohje	Rasterimutterin kanssa erityisen sopiva dynaamisiin liitoksiin.
Sopii:	Sopii leveyteen/syvyyteen: 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2.488
Bruttopaino	2.687
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177429154
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261