



TS 8613.080

Adapteriprofili, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8613.080 - Adapteriprofiili, 482,6 mm (19") TS, VX SE

Yleiskehikkojen ja muiden sisärakenteiden kiinnitykseen, osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.



## ominaisuudet

Tilausno	TS 8613.080
Tuotekuvaus	Yleiskehikkojen ja muiden sisärakenteiden kiinnitykseen. Osa-asennuksia varten adapteriprofiilit voidaan helposti lyhentää.
Materiaali	painevalettu alumiiniprofiili
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	38 U
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Ohje	482,6 mm:n (19":n) mitta muodostuu, kun asennetaan 600 mm leveiden kaappien runkoon
Sopii:	Kaappityyppi: TS Leveys: = 600 mm Korkeus: = 1.800 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	6,3 kg
Bruttopaino	6,631 kg
Tullitariffinimike	76042100
ETIM 9	EC002625

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27189234

---

Tuotekuvaus

19" alum.profiili 1800mm 4kpl