

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.502

Rivityskiinnike, ulkopuolelle

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.502 - Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Asennus kaapin pystyprofileihin ulkoapäin.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8617.502
Tuotekuvaus	Asennus kaapin pystyprofileihin ulkoapäin.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty
Toimitus	Rivityskiinnike, ulkopuolelle Rivitystiiviste Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	1 VP riittää yhteen rivitykseen
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	0,78 kg
Bruttopaino	0,813 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	VX-rivityskiinnike,ulkopuolelle,teräslevy ,sinkitty

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------