

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.503

Rivityskiinnike, ulkopuolelle

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.503 - Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Asennus kaapin pystyprofileihin ulkoapäin.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8617.503
Tuotekuvaus	Asennus kaapin pystyprofileihin ulkoapäin.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus	Rivityskiinnike, ulkopuolelle Rivitystiiviste Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	1 VP riittää yhteen rivitykseen
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	0,822 kg
Bruttopaino	0,84 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	VX rivityskiinnike kaapin ulkopuolelle, sisältää rivitystiivisten, RST (AISI304), 6 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA