

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.800

## Kannatinkisko 48 x 26 mm

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.800 - Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC-IW-, AX-kaappeihin

Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat.



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8617.800
Tuotekuvaus	
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

# ominaisuudet

---

Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE PC IW AX CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin alaosa Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,816 kg
Bruttopaino	3,166 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,39
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	VX-kannatinkisko, 48x26 mm, leveydelle 600 mm, 2 kpl

# Hyväksynät

---

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------