

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.820

## Kannatinkisko 48 x 26 mm

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.820 - Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC-IW-, AX-kaappeihin

Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat.



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8617.820
Tuotekuvaus	
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 1 000 mm, yhdistettävissä AX-sisäasennuskiskojen ja AX-pohja-asennuskiskojen kanssa
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

## ominaisuudet

---

Sopii: Kaappityyppi: VX  
VX SE  
PC  
IW  
AX  
CX-yksittäispulpetti  
Leveys: = 1.000 mm

---

Pakkausyksikkö 2 kpl

---

Nettopaino 4,64 kg

---

Bruttopaino 4,913 kg

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate) 20,87

---

Tullitariffinimike 73269098

---

ETIM 9 EC001285

---

ECLASS 8.0 27189261

---

Tuotekuvaus VX-kannatinkisko 48x26mm,kun L:1000mm

## Hyväksynät

---

Selitykset PCF-declaration