



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.830

Kannatinkisko 48 x 26 mm

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.830 - Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC-IW-, AX-kaappeihin

Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat.



ominaisuudet

Tilausno	VX 8617.830
Tuotekuvaus	
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 1200 mm, yhdistettävissä AX-sisäasennuskiskojen ja AX-pohja-asennuskiskojen kanssa
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE PC IW AX CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin alaosa Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	5,6 kg
Bruttopaino	5,95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,12
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	VX-kannatinkisko, 48x26 mm, leveydelle 1200 mm, 2 kpl

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------