

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.010

## Laiteovi

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.010 - Laiteovi VX-kaappeihin

Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8618.010
Tuotekuvaus	Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofiili Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Kehys: RAL 7035 Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 9005
Toimitus	Laiteovi Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat (4 kpl)
IK-koodi	IK08
Ohje	Asennettaessa takaseinän sijasta tarvitaan rungon lukko-osia 8618.110
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Koteloitiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: VX Leveys: = 800 mm Korkeus: = 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	15,2 kg
Bruttopaino	16 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

VX laiteovi, 800x1800 mm LxK

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA

Sertifikaatit

Kotelointiluokka