

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.250 VX-Komfort-kahva

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.250 - VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.



## ominaisuudet

Tilausno	VX 8618.250
Rakenne	puoliprofiilisylinterille
Hyödyt	Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla
Materiaali	Painevalettu sinkki
Väri	RAL 7035
Ohje tilausnumerosta	Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterien asennusta varten, kokonaispituus 40 tai 45 mm (DIN 18 252:n mukaan)
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille	VX VX IT

## ominaisuudet

---

Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 3 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,68 kg
Bruttopaino	0,686 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	VX-Komfort-kahva puoliprofilisylinterille,RAL 7035

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
------------	--