

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# VX 8618.500

## Kaapelointimoduuli

Osavaltio: 11.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.500 - Kaapelointimoduuli VX-kaappeihin

Kaapelointitila kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan vakiokattolevyn avulla.



## ominaisuudet

Tilausno	VX 8618.500
Tuotekuvaus	Kaapelointitila kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan vakiokattolevyn avulla.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalaus
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kehysmoduuli 2 peitelevyä eteen/taakse 8 pidikettä automaattisella potentiaalintasauksella Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12

## ominaisuudet

---

Sopii:	Kaappityyppi: VX Leveys: = 600 mm Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10 kg
Bruttopaino	11,52 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Tuotekuvaus	VX-kaapelointimoduuli, kun LS: 600 x 600 mm

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
------------	--