

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.810

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.810 - Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Tilausno | VX 8618.810 |
| Tuotekuvaus | Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon. |
| Hyödyt | Helppo asentaa Tiivistys koko pinnalla Kaappiin vedettyjen kaapelien hyvä tiiviyys |
| Käyttöalueet | Kiinnitetään pohjalevyyn ja kaapin runkoon |
| Materiaali | Kova PVC Paloa torjuva, itsestään sammuva Lämpötilankestävyys +60 °C asti Tiiviste: PU-vaaho Poikkileikkaus: 30 x 25 mm |
| Toimitus | Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin |
| Ohje | Tarvitaan 2 kappaletta/kaapelien läpivientikohta 1000 mm tai leveämissä kaapeissa lattiaryhmä on jaettu leveyssuunnassa kahteen osaan. Näissä voidaan käyttää kahta kaapelien läpivientä (vasemmalla/oikealla) |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX: = 600 mm Kaappityyppi: VX SE Kaappityyppi: CX-yksittäispulpetti Kaappityyppi: CX-pulpetin alaosa |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 0,16 kg |
| Bruttopaino | 0,18 kg |
| Tullitariffinimike | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002624 |
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
| Tuotekuvaus | VX-kaapelien läpivientiprofiili, taakse, kun L:600mm |