

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.821 EMC-pohjalevy

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.821 - EMC-pohjalevy VX-kaappeihin

Suojatuille kaapeleille, joiden läpimitta on korkeintaan 20 mm. Yhdistelty EMC-kontakti ja kaapelien kiinnitys mahdollistaa matalaohmisen kontaktin kaapelinsuojavaipan ja pohjalevyn väliin. Kaikkiin 400, 500, 600 ja 800 mm syviin kaappeihin, yhdessä vakiopohjalevyjen kanssa.

## ominaisuudet

Tilausno	VX 8618.821
Tuotekuvaus	Suojatuille kaapeleille, joiden läpimitta on korkeintaan 20 mm. Yhdistelty EMC-kontakti ja kaapelien kiinnitys mahdollistaa matalaohmisen kontaktin kaapelinsuojavaipan ja pohjalevyn väliin. Kaikkiin 400, 500, 600 ja 800 mm syviin kaappeihin, yhdessä vakiopohjalevyjen kanssa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	1 pohjalevy T-stanssauksella 1 siirrettävä pohjalevy 2 EMC-tiivistettä
Sopii:	Kaappityyppi: VX Leveys: = 800 mm
Ohje	IP-kotelointiluokka ei ole normin mukainen
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,5 kg
Bruttopaino	2,72 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	VX EMC gland plate, width 800 mm