


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.420

Kaapelien vedonpoistokiskot

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.420 - Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, PC:lle, VX-jalustajärjestelmään

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.420
Tuotekuvaus	Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 800 mm, in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 800 mm, in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 800 mm
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Sokkelin leveys/syvyys 800 mm, yhdessä pidike-/välikapaleen kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan leveys 800 mm, yhdessä M8-mutterin kanssa
AX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 800 mm
Sopii:	AX-jalustajärjestelmä Jalustajärjestelmä VX VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs

ominaisuudet

Mitat	Pituus: 754 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE AX CX-pulpetin alaosa CX-yksittäispulpetti Leveys: = 800 mm
Sopii leveydelle	800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,8 kg
Bruttopaino	4,061 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotokuvaus	VX-vedonpoistokisko,kulmaprofiili,kun L:800mm