

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8619.440**

**Kaapelien vedonpoistokiskot**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.440 - Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, PC:lle, VX-jalustajärjestelmään

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.440
Tuotekuvaus	Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, in the base
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In enclosure width 1200 mm, in the base
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 1200 mm, yhdistettävissä AX-sisäasennuskiskojen ja AX-pohja-asennuskiskojen kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet	Sokkelin leveys/syvyys 1200 mm, yhdessä pidike-/välikappaleen kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan leveys 1200 mm, yhdessä M8-mutterin kanssa
AX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 1200 mm
Sopii:	AX-jalustajärjestelmä Jalustajärjestelmä VX VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Mitat	Pituus: 1.154 mm

# ominaisuudet

---

Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE AX CX-pulpetin alaosa CX-yksittäispulpetti Leveys: = 1.200 mm
Sopii leveydelle	1 200 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	5,64 kg
Bruttopaino	6 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	VX-vedonpoistokisko,kulmaprofiili,kun L:1200mm