

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.700

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.700 - Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE-PC- IW-, AX-kaappeihin

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.700
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points	275 mm
Sopii ovileveyksille	400 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 400 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 300 mm
AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet	In door width 400 mm

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet AX, 3-osainen	Kotelon syvyys 473 mm
CX-kaapin asennusmahdollisuudet	Pulpetin alaosassa syvyydellä 400 mm Yksittäispulpetin alaosassa syvyydellä 400 mm
Asennusohje	Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje	Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:	Kaappityyppi: VX AX AX muovi Seinäkotelo AX, 3-osainen CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin alaosa Suitable for width or height or depth: 400 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,68 kg
Bruttopaino	0,686 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	VX-järjestelmäkisko 14x39mm,kun oven leveys:400mm

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------