


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.720

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.720 - Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE-PC- IW-, AX-kaappeihin

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.720
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points	475 mm
Sopii ovileveyksille	600 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 600 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 600 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX Kotelon leveys 1200 mm lukollisessa ovenssa
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon korkeus 600 mm

ominaisuudet

AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet	In door width 600 mm
Asennusmahdollisuudet AX, 3- osainen	Kotelon syvyydessä 673 mm tai seinäosan leveydellä
PC-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 600 mm
CX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 600 mm
Asennusohje	Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisääsennuskiskojen kanssa
Ohje	Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE PC AX Seinäkotelo AX, 3-osainen CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin alaosa Suitable for width or height or depth: 600 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,956 kg
Bruttopaino	1,14 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	VX-järjestelmäkisko 14x39mm,kun oven leveys:600mm

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------