


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.770

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.770 - Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE-PC- IW-, AX-kaappeihin

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviaasennusten ym. kiinnittämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 8619.770
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviaasennusten ym. kiinnittämiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between fixing points	1 075 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon korkeus 1200 mm
Asennusohje	Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje	Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2,16 kg
Bruttopaino	2,28 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	VX Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm , for H: 1200 mm

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------