

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.001

Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.001 - Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm VX-, VX IT-, VX SE-, TE-, TS-, TS IT-, TP-, PC-, IW-kaapeille

Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofileilla.

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| Tilausnro | VX 8620.001 |
| Tuotekuvaus | Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofileilla. |
| Materiaali | Jalustan kulmapala: teräslevyä Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm 4 kulmasuojaa 1 rivityspeiteprofiili 2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Ohje | Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen |
| Mitat | Korkeus: 100 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX Leveys: = 400 mm |
| Paino/VE | 3,32 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 3,12 kg |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Tuotekuvaus | VX-jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse, K: 100 mm, kun L: 400 mm, teräslevyä |

Hyväksynät

| | |
|------------|------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|