

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.010 Rivityspeiteprofil

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.010 - Rivityspeiteprofiili VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs

Kahden vierekkäisen jalustan välisen raon sulkemiseen. Tarvitaan kahden tai useamman jalustan rivityksen yhteydessä raon sulkemiseen takapuolelta.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8620.010
Tuotekuvaus	Kahden vierekkäisen jalustan välisen raon sulkemiseen. Tarvitaan kahden tai useamman jalustan rivityksen yhteydessä raon sulkemiseen takapuolelta.
Materiaali	Muovia ABS Halogeeniton
Väri	RAL 9005
Ohje	Rivityspeiteprofiili sisältyy vakiona jalustan etu- ja takalevyjen toimitukseen.
Mitat	Korkeus: 100 mm
Paino/VE	0,32 kg
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	0,25 kg
Bruttopaino	0,322 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27189270
Tuotekuvaus	VX-jalustajärjestelmän rivityssuojus, ruostumaton teräs, korkeus 100 mm, RAL 9005, ABS-muovi