


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.030

Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.030 - Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustalevyt asetetaan syvyysuunnassa jalustayksikön sulkemiseen sivulta. Kahden rivitetyn kaapin välillä levyä voidaan käyttää jalustan kulmapalojen vakauttamiseen. 100 mm korkuisia levyjä voidaan käyttää myös 200 mm korkuisen jalustan yhteydessä ja yhdistellä.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8620.030
Tuotekuvaus	Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Syvyys: = 300 mm
Paino/VE	0,614 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,6 kg
Bruttopaino	0,614 kg
Tullitariffinimike	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX Base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 300 mm, sheet steel

Hyväksynnät

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA