

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.062**

**Jalustan kulmapala, jossa peitelevy,  
eteen ja taakse, 200 mm,  
ruostumatonta terästä**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.062 - Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 200 mm, ruostumatonta terästä

Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofileilla.

## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausno       | VX 8620.062   |
| Tuotekuvaus    | Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofileilla. |
| Materiaali     | Jalustan kulmapala: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304)<br>Jalustan etu-/takapeitelevy: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)<br>Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia   |
| Pintakäsittely | Peitelevy: harjattu, karkeus 400  |
| Toimitus       | 4 jalustan kulmapalaa<br>4 kulmasuojaa<br>1 rivityspeiteprofiili<br>1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm<br>2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm<br>Sis. kiinnitystarvikkeet   |
| Ohje           | Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisä rakenteiden kiinnitykseen<br>Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin  |
| Mitat          | Korkeus: 200 mm   |
| Sopii:         | Leveys: = 1.000 mm  |

## ominaisuudet

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tyyppi 12  |
| Paino/VE                    | 12,7 kg  |
| Pakkausyksikkö              | 2 kpl  |
| Nettopaino                  | 8,96 kg  |
| Tullitariffinimike          | 94039910   |
| ETIM 9                      | EC000721   |
| ECLASS 8.0                  | 27182003   |
| Tuotekuvaus                 | VX-jalustan kulmapala,jossa jalustan peitelevy,eteen ja taakse,K:200mm,kun L:1000mm,1.4301 |

## Hyväksynät

---

|            |                  |
|------------|------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|